




подробные рекомендации по определению размера кольца: <http://www.guide.AllYouLuv.ru/Kak-opredelit-razmer-koltsa.html>



1. для измерения размера кольца важна точность - внимательно следуйте инструкции
2. перед печатью убедитесь - в настройках принтера установлена печать в фактическом размере (для открытия диалогового окна печати нажмите сочетание клавиш Ctrl +P)
3. измерьте распечатанную полосу - длина должна быть 30 мм

I Измеряем кольцо

1. Если у Вас нет никакой возможности измерить размер пальца (например, планируете сюрприз), Вы можете воспользоваться любым из имеющихся колец для определения размера пальца владелицы или владельца этого кольца
2. Поместите выбранное кольцо на окружности, расположенные справа
3. Совместите внутренний край кольца с окружностью, ближайшей по внутреннему диаметру
4. Правильному размеру будет соответствовать размер выбранной окружности
5. Если выбранное кольцо попадает между двумя размерами - заказывайте больший размер



II Используем бумажную ленту

1. Необходимо аккуратно вырезать бумажную ленту и надрезать в указанном месте
2. Оберните ленту вокруг пальца, размер которого необходимо измерить
3. Пропустите кончик ленты через прорезь так, чтобы цифры были снаружи
4. Затяните ленту вокруг пальца как ремень, до состояния комфорта



III Используем нить (наименее точный способ)

1. Оберните несколько раз нить вокруг пальца, размер которого необходимо измерить, до состояния комфорта
2. С помощью линейки измерьте длину нити, разделив на количество витков
3. Находите в таблице значение наиболее близкое полученному измерению - это Ваш размер

длина нити (мм)	размер кольца
47.10	15
48.67	15.5
50.24	16
51.81	16.5
53.38	17
54.95	17.5
56.52	18
58.09	18.5
59.66	19
61.23	19.5
62.80	20
64.37	20.5
65.94	21
67.51	21.5
69.08	22
70.65	22.5
72.22	23
73.79	23.5
75.36	24
76.93	24.5
78.50	25
длина нити (мм)	размер кольца

- 14.5 мм
- 15 мм (15.0 мм)
- 15.5 мм (15.5 мм)
- 16 мм (16.0 мм)
- 16.5 мм (16.5 мм)
- 17 мм (17.0 мм)
- 17.5 мм (17.5 мм)
- 18 мм (18.0 мм)
- 18.5 мм (18.5 мм)
- 19 мм (19.0 мм)
- 19.5 мм (19.5 мм)
- 20 мм (20.0 мм)
- 20.5 мм
- 21 мм (21.0 мм)
- 21.5 мм (21.5 мм)
- 22 мм (22.0 мм)
- 22.5 мм (22.5 мм)
- 23 мм (23.0 мм)
- 23.5 мм (23.5 мм)
- 24 мм (24.0 мм)
- 24.5 мм (24.5 мм)
- 25 мм (25.0 мм)